


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 31.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Установка на любой поверхности крыши с достаточной площадью, расход воздуха 360 м³/ч.

Функции

Арт. №	SK 3148.007
Исполнение	Без двигателя
Product modification	Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.700.
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Уплотнение и крепежный материал Шаблон вырезов
Размер	Ширина: 420 мм Высота: 65 мм Глубина: 340 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 345 мм Глубина выреза: 265 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 43
Указание	Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой повышает степень защиты вентиляционной насадки 3148.007 до IP 44
Диапазон рабочих температур	-10 °С...60 °С
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,644 kg
Gross weight	2,844 kg
Код ТНВЭД	73269098

Функции

ECLASS 8.0

27180716

Описание продукта

SK вентиляционная насадка без двигателя вентилятора, ШВГ:
420x65x340 мм