


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.007**

# Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 21.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.007 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Установка на любой поверхности крыши с достаточной площадью, расход воздуха 360 м<sup>3</sup>/ч.

## Функции

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Арт. №                            | SK 3149.007  |
| Исполнение                        | Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором   |
| Product modification              | Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.700.                 |
| Материал                          | Листовая сталь, окрашенная   |
| Цвет                              | RAL 7035   |
| Комплект поставки                 | Уплотнение и крепежный материал<br>Шаблон вырезов<br>Кабель подключения (3 м)  |
| Номинальное рабочее напряжение    | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц   |
| Номинальная мощность Рэл          | При 50 Гц: 42 Вт   |
| Номинальный ток макс.             | При 50 Гц: 0,2 А   |
| Размер                            | Ширина: 420 мм<br>Высота: 95 мм<br>Глубина: 340 мм   |
| Монтажный вырез                   | Ширина выреза: 345 мм<br>Глубина выреза: 265 мм  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 43  |
| Указание                          | Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой повышает степень защиты вентиляционной насадки 3148.007 до IP 44 |

## Функции

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Диапазон рабочих температур | -10 °С...60 °С   |
| Уровень шума                | При 50 Гц: 53 dB(A)  |
| Упаковка                    | 1 шт.  |
| Вес нетто                   | 5,824 kg   |
| Gross weight                | 6,131 kg   |
| Код ТНВЭД                   | 84145915   |
| ECLASS 8.0                  | 27180716   |
| Описание продукта           | SK потолочный вентилятор, 360 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ:<br>420x95x340 мм |

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация производителя