
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3149.410

# Потолочные вентиляторы TopTherm

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SK 3149.410 - Потолочные вентиляторы TopTherm для TS 8

Потолочные вентиляторы для TS точно подходят к вырезам холодильных агрегатов для установки на крыше TopTherm. Монтаж может выполняться на любой крыше с достаточной площадью.

#### Функции

Арт. №	SK 3149.410
Описание продукта	Активные потолочные вентиляторы точно подходят к вырезам потолочных холодильных агрегатов TopTherm малого и среднего класса мощности.
Product modification	Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.701.
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором Уплотнение и крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 120 Вт
	При 60 Гц: 170 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,1 А
	При 60 Гц: 1,6 А
Размер	Ширина: 550 мм
	Высота: 125 мм
	Глубина: 370 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 475 мм
	Глубина выреза: 260 мм

© Rittal 2025

### Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 43
Диапазон рабочих температур	-10 °C55 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 68 dB(A) При 60 Гц: 69 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9.031
Gross weight	9.506
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177387119
ECLASS 8.0	27180716

### Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3