


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.410**

# Потолочные вентиляторы TopTherm

Состояние: 04.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.410 - Потолочные вентиляторы TopTherm для TS 8

Потолочные вентиляторы для TS точно подходят к вырезам холодильных агрегатов для установки на крыше TopTherm. Монтаж может выполняться на любой крыше с достаточной площадью.

## Функции

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Арт. №                         | SK 3149.410   |
| Описание продукта              | Активные потолочные вентиляторы точно подходят к вырезам потолочных холодильных агрегатов TopTherm малого и среднего класса мощности. |
| Product changes                | Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.701.                  |
| Материал                       | Листовая сталь, окрашенная  |
| Цвет                           | RAL 7035  |
| Комплект поставки              | Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором<br>Уплотнение и крепежный материал                                   |
| Номинальное рабочее напряжение | 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц  |
| Номинальная мощность Рэл       | При 50 Гц: 120 Вт<br>При 60 Гц: 170 Вт  |
| Номинальный ток макс.          | При 50 Гц: 1,1 А<br>При 60 Гц: 1,6 А  |
| Размер                         | Ширина: 550 мм<br>Высота: 125 мм<br>Глубина: 370 мм   |
| Монтажный вырез                | Ширина выреза: 475 мм<br>Глубина выреза: 260 мм   |

## Функции

---

Степень защиты IP согл. МЭК 60 IP 43  
529

---

Диапазон рабочих температур -10 °С...55 °С

---

Уровень шума При 50 Гц: 68 dB(A)  
При 60 Гц: 69 dB(A)

---

Упаковка 1 шт.

---

Вес нетто 9,031 kg

---

Gross weight 9,506 kg

---

Код ТНВЭД 84145915

---

ECLASS 8.0 27180716

---

Описание продукта SK потолочный вентилятор TopTherm, 400 м<sup>3</sup>/ч, 115 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 550x125x370 мм

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии