


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.440

Потолочные вентиляторы TopTherm

Состояние: 12.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.440 - Потолочные вентиляторы TopTherm для TS 8

Потолочные вентиляторы для TS точно подходят к вырезам холодильных агрегатов для установки на крыше TopTherm. Монтаж может выполняться на любой крыше с достаточной площадью.

Функции

Арт. №	SK 3149.440
Описание продукта	Активные потолочные вентиляторы точно подходят к вырезам потолочных холодильных агрегатов TopTherm малого и среднего класса мощности.
Product changes	Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.701.
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором Уплотнение и крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц/60 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 95 Вт При 60 Гц: 140 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,35 А При 60 Гц: 0,35 А
Размер	Ширина: 550 мм Высота: 125 мм Глубина: 370 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 475 мм Глубина выреза: 260 мм

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 43
Диапазон рабочих температур	-10 °С...55 °С
Уровень шума	При 50 Гц: 68 dB(A) При 60 Гц: 69 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8,664 kg
Gross weight	9,12 kg
Код ТНВЭД	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK потолочный вентилятор TopTherm, 400 м³/ч, 400 В, 3~, 50/60 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 550x125x370 мм

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------