

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

Вентиляторы потолочного исполнения

Состояние: 04.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Вентиляторы потолочного исполнения для VX, VX IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с очень низким уровнем шума (40 дБ) и высоким объемным расходом (свободный воздушный поток 1500 м³/ч).

Функции

Арт. №	SK 3164.610
Преимущества	Простой монтаж, не требуется проделывания выреза при использовании исполнения с потолочной панелью Готовый к подключению блок
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вентиляторы потолочного исполнения Вкл. крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	115 В (DC), 1~, 50 Гц/60 Гц 110 В (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,6 А При 60 Гц: 0,7 А
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 240 мм Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	Внутренний контур IP 54
Указание	Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м ³ /ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
Диапазон рабочих температур	20 °С...55 °С
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	31,35 kg
Gross weight	33 kg

Функции

Код ТНВЭД	84145915
-----------	----------

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

Одобрения

Сертификаты	EAC
-------------	-----

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK