


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.620

**Вентиляторы потолочного
исполнения**

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3164.620 - Вентиляторы потолочного исполнения для VX, VX IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с очень низким уровнем шума (40 дБ) и высоким объемным расходом (свободный воздушный поток 1500 м³/ч).



ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3164.620
Преимущества	Простой монтаж, не требуется проделывания выреза при использовании исполнения с потолочной панелью Готовый к подключению блок
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вентиляторы потолочного исполнения Вкл. крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,3 А При 60 Гц: 0,35 А
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 240 мм Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согласно МЭК 60529	Внутренний контур IP 54

ФУНКЦИИ

Указание	Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м ³ /ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	28.5
Gross weight	30
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177243248
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK