

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830

Траверса с вентиляторами

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3165.830 - Траверса с вентиляторами

Для монтажа на трубчатой раме двери серверной стойки (передняя и задняя дверь) или для поддержки горизонтального тока воздуха для IT-оборудования

Функции

Арт. №	SK 3165.830
Описание продукта	Для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS. Специально для установки в одностворчатые перфорированные двери. Увеличивающаяся плотность монтажа в серверных и сетевых шкафах обуславливает необходимость активной и прямой вентиляции корпуса. Траверса с вентиляторами, крепящаяся на задней и передней двери, поддерживает горизонтальный воздушный поток через сервера и позволяет быстро отводить тепло от активных компонентов.
Преимущества	При установке двух дополнительных вентиляторов, мощность воздушного потока увеличивается до 1200 м ³ /ч. Направление воздуха изменяется простым разворотом вентилятора. Возможно каскадирование нескольких траверс. Простой монтаж на раму двери. Готовый к подключению блок
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	2 вентилятора Кабель подключения (2,5 м) Вкл. крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 70 Вт При 60 Гц: 70 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,38 А При 60 Гц: 0,36 А
Размер	Ширина: 693 мм Высота: 606 мм Глубина: 64,5 мм

Функции

Указание	Только для монтажа на раму двери!
Уровень шума	55 dB(A)
Подходит для	Тип корпуса: Шкафы для серверов TS 8 DK-TS Ширина: 800 мм
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,523 kg
Gross weight	12,129 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK traversa с вентиляторами, для горизонтального тока воздуха, для монтажа на трубчатую раму двери, для ширины шкафа: 800 мм, ШВГ: 693x606x64,5 мм