Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3166.115 Вентиляторы потолочного исполнения

Состояние: 25.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3166.115 - Вентиляторы потолочного исполнения для VX IT, TS IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(A) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м³/ч).

Функции

Арт. №	SK 3166.115
Преимущества	Простая техника подключения с разъемом С13
	Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики
	Очень тихий и поэтому подходит для офисных помещений
	Международные сертификаты и поддержка различных
	напряжений питания для использования во всем мире
Области применения	для офисных помещений
Принцип действия	Благодаря вентилятору с регулировкой числа оборотов,
	мощность охлаждения оптимально адаптируется к
	фактическим потребностям
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	1 блок вентиляторов
	Регулятор числа оборотов
	Готовый к подключению блок
	Вкл. крепежный материал
	Руководство по установке и краткое руководство по
	эксплуатации
	Без потолочной панели
Номинальное рабочее	100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
напряжение	
Указание к арт. №	Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м³/
	при противодавлении 40 Па в случае использования двух
	панелей цоколя с вентиляцией

© Rittal 2025

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,5 А
	При 60 Гц: 0,5 А
Исполнение	смонтированные
Размер	Ширина: 470 мм
	Высота: 200 мм
	Глубина: 470 мм
Монтажный вырез	Ширина:410 мм
	Глубина:410 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Регулирование температуры	Вентилятор с регулированием числа оборотов
Диапазон рабочих температур	5 °C55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 24 Вт
	Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 24 Вт
Мощность (свободного	1 245 м³/ч
воздушного потока)	
Air throughput (at operating point)	800 м³/ч
Noise level (at operating point)	39 dB(A)
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.267
Gross weight	11.86
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177966260
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025