



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3166.115**

**Вентиляторы потолочного  
исполнения**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3166.115 - Вентиляторы потолочного исполнения для VX IT, TS IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(А) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м<sup>3</sup>/ч).

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3166.115
Преимущества	Простая техника подключения с разъемом C13 Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Очень тихий и поэтому подходит для офисных помещений Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Области применения	для офисных помещений
Принцип действия	Благодаря вентилятору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	1 блок вентиляторов Регулятор числа оборотов Готовый к подключению блок Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации Без потолочной панели
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание к арт. №	Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м <sup>3</sup> /ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией

# ФУНКЦИИ

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,5 А При 60 Гц: 0,5 А
Исполнение	смонтированные
Размер	Ширина: 470 мм Высота: 200 мм Глубина: 470 мм
Монтажный вырез	Ширина: 410 мм Глубина: 410 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Регулирование температуры	Вентилятор с регулированием числа оборотов
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 24 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 24 Вт
Мощность (свободного воздушного потока)	1 245 м³/ч
Air throughput (at operating point)	800 м³/ч
Noise level (at operating point)	39 dB(A)
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.267
Gross weight	11.86
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177966260
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии