


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.230

Вентиляторы потолочного исполнения

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.230 - Вентиляторы потолочного исполнения для VX IT, TS IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(А) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м³/ч).

Функции

Арт. №	SK 3166.230
Преимущества	Простая техника подключения с разъемом C13 Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Очень тихий и поэтому подходит для офисных помещений Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Области применения	для офисных помещений
Принцип действия	Благодаря вентилятору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	1 блок вентиляторов Регулятор числа оборотов Готовый к подключению блок Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации Без потолочной панели
Номинальное рабочее напряжение	200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание к арт. №	Снижение указанной мощности воздушного потока до 950 м ³ /ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,3 А При 60 Гц: 0,3 А
Исполнение	смонтированные
Размер	Ширина: 470 мм Высота: 200 мм Глубина: 470 мм
Монтажный вырез	Ширина:410 мм Глубина:410 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Регулирование температуры	Вентилятор с регулированием числа оборотов
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 30 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 30 Вт
Мощность (свободного воздушного потока)	1 345 м³/ч
Air throughput (at operating point)	950 м³/ч
Noise level (at operating point)	39 dB(A)
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,362 kg
Gross weight	11,96 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 м³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии