


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3169.007

# Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 12.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3169.007 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Установка на любой поверхности крыши с достаточной площадью, расход воздуха 360 м<sup>3</sup>/ч.

## Функции

Арт. №	SK 3169.007
Исполнение	Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором
Product modification	Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.700.
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Уплотнение и крепежный материал Шаблон вырезов Кабель подключения (3 м)
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 65 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,55 А
Размер	Ширина: 420 мм Высота: 95 мм Глубина: 340 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 345 мм Глубина выреза: 265 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 43
Указание	Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой повышает степень защиты вентиляционной насадки 3148.007 до IP 44

## Функции

Диапазон рабочих температур	-10 °С...60 °С
Уровень шума	При 50 Гц: 53 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,828 kg
Gross weight	6,135 kg
Код ТНВЭД	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	СК потолочный вентилятор, 360 м³/ч, 115 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 420x95x340 мм