

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3171.100**

**Флисовый фильтр**

Состояние: 05.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.100 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

## Функции

Арт. №	SK 3171.100
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3239....
Размер	Ширина: 173 мм Высота: 173 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,045 kg
Gross weight	0,25 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Функции

---

Описание продукта

SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3239...., ШВГ: 173 x 173 x 17 мм

## Одобрения

---

Одобрения

CSA  
UR + C-UR (recognized)