Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3171.105 Флисовый фильтр

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3171.105 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

	SK 3171.105
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным
	расположением волокон с прогрессивной структурой.
	Термостойкость до 100°C, несгораемая, класс F1 согласно DIN
	53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура.
	Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная
	фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц
	в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3239
Размер	Ширина: 173 мм
	Высота: 173 мм
	Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3
	согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0.65
Gross weight	0.76
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177695559
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2025

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3