


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.100

Флисовый фильтр

Состояние: 24.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3173.100 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3173.100
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3243.... 3244.... 3245....
Размер	Ширина: 289 мм Высота: 289 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.12
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177038134
E-Number Sweden	E3404749
ETIM 9	EC002513

ФУНКЦИИ

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

Одобрения

Одобрения UR + C-UR (recognized)

Сертификаты ЕАС