#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3173.100 Флисовый фильтр

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SK 3173.100 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

#### Функции

Арт. №	SK 3173.100
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100°С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3243 3244 3245
Размер	Ширина: 289 мм Высота: 289 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.12
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177038134
E-Number Sweden	E3404749
ETIM 9	EC002513

© Rittal 2025

## Функции

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3