Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3173.105 Флисовый фильтр

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3173.105 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3173.105
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100°С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3243 3244 3245
Размер	Ширина: 289 мм Высота: 289 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	1.2
Gross weight	1.72
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177695573
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0 27180706

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3