
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3174.000 Флисовый фильтр

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3174.000 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3174.000
Исполнение	для держателя фильтра
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3175.000
Размер	Ширина: 338 мм Высота: 242 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.045
Gross weight	0.08
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177038158
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0 27180706

Одобрения

Сертификаты ЕАС

© Rittal 2025

3