


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.000

Флисовый фильтр

Состояние: 09.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.000 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

| | |
|---------------------|--|
| Арт. № | SK 3174.000 |
| Исполнение | для держателя фильтра |
| Описание продукта | Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм. |
| Материал | Химическое волокно |
| Указание | Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal. |
| Подходит для арт. № | 3175.000 |
| Размер | Ширина: 338 мм Высота: 242 мм Глубина: 17 мм |
| Класс фильтра | согл. DIN EN 779: G2 |
| Упаковка | 3 шт. |
| Вес нетто | 0,045 kg |
| Gross weight | 0,08 kg |
| Код ТНВЭД | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Функции

Описание продукта

SK фильтрующая прокладка, для держателя фильтра SK 3175,
ШВГ: 338x242x17 мм, класс фильтрации: G2