

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

Флисовый фильтр

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3174.100 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Арт. № | SK 3174.100 |
| Исполнение | для потолочного вентилятора |
| Описание продукта | Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм. |
| Материал | Химическое волокно |
| Указание | Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal. |
| Подходит для арт. № | 3138.... 3139.... 3140.... |
| Размер | Ширина: 264 мм Высота: 95 мм Глубина: 17 мм |
| Класс фильтра | согл. DIN EN 779: G3 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 55 in roof-mounted fans |
| Упаковка | 12 шт. |
| Вес нетто | 0.012 |
| Gross weight | 0.1 |
| Код ТНВЭД | 56039390 |

ФУНКЦИИ

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177709218 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Одобрения

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Одобрения | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Сертификаты | EAC |