Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3174.100 Флисовый фильтр

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3174.100 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3174.100
Исполнение	для потолочного вентилятора
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3138 3139 3140
Размер	Ширина: 264 мм Высота: 95 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55 in roof-mounted fans
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	0.012
Gross weight	0.1
Код ТНВЭД	56039390

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177709218
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения	CSA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3