


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3177.000

Фильтрующая прокладка

Состояние: 14.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3177.000 - Фильтрующая прокладка для нагнетающих вентиляторов

При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.

Функции

Арт. №	SK 3177.000
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Подходит для арт. №	3144.000 3145.000 3176.000
Размер	Ширина: 425 мм Высота: 85 мм Глубина: 8 мм
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,02 kg
Gross weight	0,025 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Описание продукта	SK фильтрующая прокладка SK 3144/3145, для передней выходной решетки SK 3176, ШВГ: 425 x 85 x 8 мм