


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.050

Флисовый фильтр

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.050 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.



Функции

Арт. №	SK 3201.050
Исполнение	для термоэлектрического охладителя
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3201.200 3201.300
Размер	Ширина: 90 мм Высота: 106 мм Глубина: 8 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,01 kg

Функции

Gross weight	0,014 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Описание продукта	SK сменная фильтрующая прокладка, для термоэлектрического охладителя, для SK 3201.200/3201.300, ШВГ: 90 x 106 x 8 мм