

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.900

ФИТТИНГ $\frac{3}{8}$ "

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.900 - ФИТТИНГ 3/8"

С помощью адаптера с резьбой 3/8" можно подключить подачу и отвод воздухо-водяного теплообменника к жесткой системе трубопроводов.

Функции

Арт. №	SK 3201.900
Описание продукта	С помощью адаптера с резьбой 3/8" можно подключить подачу и отвод воздухо-водяного теплообменника к жесткой системе трубопроводов.
Материал	Латунь
Исполнение клапана	G3/8" внутренняя резьба
Подходит для арт. №	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE	1 - 10 бар
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,13 kg
Gross weight	0,131 kg
Код ТНВЭД	83015000
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	SK фитинг, для воздухо-водяного теплообменника , G 3/8" адаптер внутренней резьбы, диапазон настройки давления: 1-10 бар