

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.960

Кольцевой трансформатор

Состояние: 13.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.960 - Кольцевой трансформатор Первичное подключение 115 В/400 В

Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В.
Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3201.960
Описание продукта	Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.
Технические характеристики	Мощность 110 ВА Допуск напряжения питания $\pm 10\%$ Первичный кабель подключения длиной 3500 мм Вторичный кабель подключения длиной 1500 мм Монтаж на 35 мм несущую шину EN 50 022
Комплект поставки	Кольцевой трансформатор Крепежный материал
Упаковка	1 шт.
Snap-mounting to support rails TS 35	да
Подходит для арт. №	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Размер	Ширина: 105 мм Высота: 123 мм Глубина: 55 мм
Номинальное рабочее напряжение	230 В (вторичное), 1~, 50 Гц/60 Гц 400 В (первичное), 2~, 50 Гц/60 Гц

ФУНКЦИИ

Вес нетто	2.2
Gross weight	3.214
Код ТНВЭД	85043121
EAN	4028177690226
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECCLASS 8.0	27180704

Одобрения

Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии
