Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3201.970 Кольцевой трансформатор

Состояние: 21.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3201.970 - Кольцевой трансформатор Первичное подключение 115 B/400 B

Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.

Функции

Арт. №	SK 3201.970
Описание продукта	Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.
Технические характеристики	Мощность 110 ВА
	Допуск напряжения питания ±10 %
	Первичный кабель подключения длиной 3500 мм
	Вторичный кабель подключения длиной 1500 мм
	Монтаж на 35 мм несущую шину EN 50 022
Комплект поставки	Кольцевой трансформатор
	Крепежный материал
Упаковка	1 шт.
Snap-mounting to support rails TS 35	да
Подходит для арт. №	3363.X0X
	3364.X0X
	3214.100
	3214.700
	3215.100
	3215.700
Размер	Ширина: 105 мм
	Высота: 123 мм
	Глубина: 55 мм
Номинальное рабочее	115 В (первичное), 1~, 50 Гц/60 Гц
напряжение	230 В (вторичное), 1~, 50 Гц/60 Гц

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	2.355	
Код ТНВЭД	85043121	
EAN	4028177690233	
ETIM 9	EC000855	
ETIM 8	EC000855	
ECLASS 8.0	27180704	

Одобрения

Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3