

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.990

Набор подключения

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.990 - Набор подключения для воздухо-водяных теплообменников

Для оптимальной прокладки трубопроводов и регулирования объемного расхода.

Функции

Арт. №	SK 3201.990
Описание продукта	Для оптимальной прокладки трубопроводов и регулирования объемного расхода. Шланги в зависимости от случая применения можно индивидуально укоротить.
Материал	Водопроводящие детали EPDM/латунь
Комплект поставки	Шланг для отвода воды Шланг для подвода воды вкл. выравнивающий клапан для регулирования объемного расхода (диапазон установок от 3 до 12 л/мин) Крепежный материал
Длина	3 600 мм
Гидравлические подключения	G 3/8" внутренняя резьба
Подходит для арт. №	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0 3375.XX0
Размер	Длина: 3.600 мм
Допустимое давление (p макс.)	1: 10 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4 kg
Gross weight	4,58 kg
Код ТНВЭД	85444290

Функции

ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK набор подключения, для воздухо-водяного теплообменника, G 3/8" внутренняя резьба, длина: 3600 мм