Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3201.990 Набор подключения

Состояние: 01.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3201.990 - Набор подключения для воздуховодяных теплообменников

Для оптимальной прокладки трубопроводов и регулирования объемного расхода.

Функции

Apt. №	SK 3201.990
Описание продукта	Для оптимальной прокладки трубопроводов и регулирования объемного расхода. Шланги в зависимости от случая применения можно индивидуально укоротить.
Материал	Водопроводящие детали EPDM/латунь
Комплект поставки	Шланг для отвода воды Шланг для подвода воды вкл. выравнивающий клапан для регулирования объемного расхода (диапазон установок от 3 до 12 л/мин) Крепежный материал
	3 600 мм
Гидравлические подключения	G ¾" внутренняя резьба
Подходит для арт. №	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0
Размер	Длина: 3.600 мм
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4
Gross weight	4.58
Код ТНВЭД	85444290
Код ТНВЭД	85444290

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177709270
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

0 1	F40
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3