


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.104

Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 28.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.104 - Воздухо-водяные теплообменники ПОТОЛОЧНЫЙ

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.



Функции

| | |
|--------------------------------|--|
| Арт. № | SK 3209.104 |
| Исполнение | потолочный Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571) |
| Описание продукта | Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды. |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал |
| Полная мощность охлаждения | L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,88 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |

Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Номинальная мощность Pэл | При 50 Гц: 95 Вт При 60 Гц: 110 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,4 А При 60 Гц: 0,48 А |
| Допустимое давление (р макс.) | 1: 10 бар |
| Тип подключения (электрического) | Вставной блок клемм подключения |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Охлаждающая жидкость | Вода (спецификацию см. в Интернете) |
| Температура подаваемой воды | 1 °С...30 °С |
| Гидравлические подключения | Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба |
| Регулирование температуры | Базовый контроллер (заводская установка +35 °С) |
| Диапазон рабочих температур | 1 °С...70 °С |
| Размер | Ширина: 597 мм Высота: 417 мм Глубина: 475 мм |
| Указание к арт. № | Срок поставки по запросу |
| Степень защиты | IP 65 возможно по запросу |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А |
| Диапазон установок | 20 °С...55 °С |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 55 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 27,325 kg |
| Gross weight | 32,9 kg |
| Код ТНВЭД | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |

Функции

ECLASS 8.0

27180712

Описание продукта

SK Air/water heat exchanger, roof-mounted, 1.875 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 597 x 417 x 475 mm

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии