

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3209.140

# Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 07.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3209.140 - Воздухо-водяные теплообменники ПОТОЛОЧНЫЙ

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.



## Функции

Арт. №	SK 3209.140
Исполнение	потолочный Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал
Полная мощность охлаждения	L 35 W 10 при 400 л/ч: 2,5 кВт
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц

## Функции

Номинальная мощность Pэл	При 50 Гц: 98 Вт При 60 Гц: 115 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,25 А При 60 Гц: 0,3 А
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Тип подключения (электрического)	Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл	100 %
Охлаждающая жидкость	Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды	1 °С...30 °С
Гидравлические подключения	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °С)
Диапазон рабочих температур	1 °С...70 °С
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 417 мм Глубина: 475 мм
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Степень защиты	IP 65 возможно по запросу
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Диапазон установок	20 °С...55 °С
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	34 kg
Gross weight	35 kg
Код ТНВЭД	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515

## Функции

---

ECLASS 8.0

27180712

---

Описание продукта

SK Air/water heat exchanger, roof-mounted, 2.5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 597 x 417 x 475 mm

## Одобрения

---

Одобрения

CSA  
UR + C-UR (recognized)

---

Объяснения

Декларация о соответствии