


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124

Мини-вентилятор

Состояние: 25.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - Мини-вентилятор

Компактный вентилятор постоянного тока для охлаждения корпусов или компонентов в корпусах.

Функции

Арт. №	SK 3236.124
Описание продукта	Компактный вентилятор постоянного тока для охлаждения корпусов или компонентов в корпусах.
Комплект поставки	Вентилятор Крепежные винты Защита от прикосновения
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальная мощность Pэл	при DC: 1 Вт
Размер	Ширина: 60 мм Высота: 60 мм Глубина: 25,4 мм
Указание	Электрическое подключение 2 отдельными жилами (длина ок. 300 мм)
Диапазон рабочих температур	-20 °С...70 °С
Уровень шума	при DC: 20 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,11 kg
Gross weight	0,12 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK мини-вентилятор, 1 Вт, 24 В (DC), ШВГ: 60 x 60 x 25,4 мм

Одобрения

Одобрения

UR

Обяснения

Декларация о соответствии