


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.055

Флисовый фильтр

Состояние: 28.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.055 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3237.055
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Цвет	белый
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3237.3xx/3237.7xx
Размер	Ширина: 89 мм Высота: 89 мм Глубина: 10 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0,05 kg
Gross weight	0,164 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Функции

Описание продукта

SK Chopped-fibre filter mat, for fan-and-filter units SK
3237.7xx/3237.3xx, WxHxD: 89 x 89 x 10 mm

Одобрения

Одобрения

CSA
UR + C-UR (recognized)