

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3237.066**

**Флисовый фильтр**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.066 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

## Функции

Арт. №	SK 3237.066
Исполнение	для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3237.060/3237.6xx
Размер	Ширина: 92 мм Высота: 92 мм Глубина: 10 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,005 kg
Gross weight	0,009 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Функции

---

Описание продукта

SK сменная фильтрующая прокладка, для ЭМС-фильтрующего вентилятора, для SK 3237.6., ШВГ: 92 x 92 x 10 мм