Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.067 Флисовый фильтр

Состояние: 21.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3237.067 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.



Функции

| Арт. № | SK 3237.067 |
|---------------------|--|
| Исполнение | для ЭМС-фильтрующих вентиляторов |
| Описание продукта | Из нетканого материала с неориентированным |
| | расположением волокон с прогрессивной структурой. |
| | Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN |
| | 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. |
| | Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная |
| | фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц |
| | в 10 мкм. |
| Материал | Химическое волокно с медно-никелевым покрытием |
| Цвет | Антрацит |
| Указание | Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются |
| | только в сочетании с оригинальными фильтрующими |
| | прокладками Rittal. |
| Подходит для арт. № | 3237.4xx/3237.8xx |
| Размер | Ширина: 92 мм |
| | Высота: 92 мм |
| | Глубина: 10 мм |
| Класс фильтра | согл. DIN EN 779: G2 |
| | согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Упаковка | 5 шт. |

© Rittal 2025 2

Функции

| Вес нетто | 0.005 |
|--------------|---------------|
| Gross weight | 0.01 |
| Код ТНВЭД | 56039390 |
| EAN | 4028177028661 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Одобрения

| Одобрения | UR + C-UR (recognized) |
|-------------|------------------------|
| Сертификаты | EAC |

© Rittal 2025 3