

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067

Флисовый фильтр

Состояние: 13.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.



Функции

| | |
|---------------------|--|
| Арт. № | SK 3237.067 |
| Исполнение | для ЭМС-фильтрующих вентиляторов |
| Описание продукта | Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм. |
| Материал | Химическое волокно с медно-никелевым покрытием |
| Цвет | Антрацит |
| Указание | Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal. |
| Подходит для арт. № | 3237.4xx/3237.8xx |
| Размер | Ширина: 92 мм Высота: 92 мм Глубина: 10 мм |
| Класс фильтра | согл. DIN EN 779: G2 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Упаковка | 5 шт. |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Вес нетто | 0,005 kg |
| Gross weight | 0,01 kg |
| Код ТНВЭД | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Описание продукта | SK Chopped-fibre filter mat, for EMC fan-and-filter units SK 3237.8xx/3237.4xx, WxHxD: 92 x 92 x 10 mm |

Одобрения

| | |
|-----------|------------------------|
| Одобрения | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|