


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3237.080**

**Защитный кожух**

Состояние: 11.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.080 - Защитный кожух для повышения степени защиты

Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.



## Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Арт. №                             | SK 3237.080  |
| Описание продукта                  | Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности. |
| Материал                           | Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A)<br>Силикон  |
| Подходит для арт. №                | 3237....   |
| Размер                             | Ширина: 150 мм<br>Высота: 230 мм<br>Глубина: 40 мм   |
| Степень защиты NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3<br>NEMA 3R   |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой   |
| Упаковка                           | 1 шт.  |

## Функции

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Вес нетто         | 0,998 kg   |
| Gross weight      | 1,16 kg  |
| Код ТНВЭД         | 73269098   |
| ETIM 9            | EC000744   |
| ETIM 8            | EC000744   |
| ECLASS 8.0        | 27182405   |
| Описание продукта | SK защитный кожух, для SK 3237...., ШВГ: 150 x 230 x 40 мм |

## Одобрения

---

|           |   |
|-----------|---|
| Одобрения | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|