Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.108

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3237.108 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Функции

Арт. №	SK 3237.108	
Исполнение	настенные	
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.	
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.	
Цвет	RAL 9005	
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр	
Вентилятор	Осевой, двигатель с расщепленными полюсами	
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 20 м³/ч При 60 Гц: 25 м³/ч	
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3237208: 15/18 м³/ч 2 x 3237208: 16/20 м³/ч	
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц	
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 12 Вт При 60 Гц: 10 Вт	

© Rittal 2025

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,065 А При 60 Гц: 0,07 А	
Размер	Ширина: 116,5 мм Высота: 116,5 мм	
Монтажная глубина	43 мм	
Монтажный вырез	Ширина выреза: 92 мм Высота выреза: 92 мм	
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом	
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым фильтром Type 3 Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом	
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А	
Указание	Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами. У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных — с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм	
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 55.000 h При 60 Гц: 60.000 h	
Диапазон рабочих температур	-15 °C55 °C	
Диапазон температур хранения	-30 °C70 °C	
Уровень шума	При 50 Гц: 38 dB(A) При 60 Гц: 43 dB(A)	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	0.45	
Gross weight	0.468	
Код ТНВЭД	84145915	
EAN	4028177663411	

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA
06	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025