Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.200 Выходной фильтр

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3237.200 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



Функции

Арт. №	SK 3237.200
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части
	шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр
	Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 92 мм
	Высота выреза: 92 мм
Подходит для арт. №	SK 3237.1xx
Размер	Ширина: 116,5 мм
	Высота: 116,5 мм
	Глубина: 16 мм
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым фильтром
	Type 3
	Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 54 с флисовым фильтром
529	IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.1

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	0.134
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177651616
E-Number Sweden	E3404348
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3