### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3237.300 Blue e+ outlet filter

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### SK 3237.300 - Blue e+ outlet filter

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.







#### Функции

Арт. №	SK 3237.300
Исполнение	настенные
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the
	louvred grille
	Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
	Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр
	Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 92 мм
	Высота выреза: 92 мм
Подходит для арт. №	SK 3237.7xx
Размер	Ширина: 116,5 мм
	Высота: 116,5 мм
	Глубина: 33,2 мм
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым фильтром
	Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом

© Rittal 2025

#### Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.12
Gross weight	0.155
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177998438
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3