


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.700 Blue e+ filter fan

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.700 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.



Функции

Арт. №	SK 3237.700
Исполнение	настенные
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 20 м ³ /ч При 60 Гц: 25 м ³ /ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	При 50 Гц: 15 м ³ /ч При 60 Гц: 18 м ³ /ч

Функции

Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 13 Вт При 60 Гц: 11,1 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,1 А При 60 Гц: 0,09 А
Размер	Ширина: 116,5 мм Высота: 116,5 мм Глубина: 64,5 мм
Монтажная глубина	46 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 92 мм Высота выреза: 92 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым фильтром Туре 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур	-15 °С...55 °С
Диапазон температур хранения	-30 °С...70 °С
Уровень шума	При 50 Гц: 42 dB(A) При 60 Гц: 47 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,462 kg
Gross weight	0,464 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Функции

ECLASS 8.0

27180716

Описание продукта

SK Blue e+ fan-and-filter unit, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz,
WHD 116.5 x 116.5 x 64.5 mm, RAL 7035

Одобрения

Одобрения

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Объяснения

Декларация о соответствии