


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.080

Защитный кожух

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.080 - Защитный кожух для повышения степени защиты

Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.



Функции

Арт. №	SK 3238.080
Описание продукта	Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
Материал	Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A) Силикон
Подходит для арт. №	3238....
Размер	Ширина: 176 мм Высота: 245 мм Глубина: 55 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,23 kg
Gross weight	1,358 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Описание продукта	SK защитный кожух, для SK 3238...., ШВГ: 176 x 245 x 55 мм

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---