#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3238.124

# Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SK 3238.124 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

#### Функции

Арт. №	SK 3238.124
Исполнение	настенные
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Осевой, двигатель постоянного тока
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	при DC: 52 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	при DC: 63 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3238200: 36 м³/ч 2 x 3238200: 46 m³/h
Номинальное рабочее напряжение	24 B (DC)

© Rittal 2025

## Функции

Номинальная мощность Рэл	при DC: 5,7 Вт
Номинальный ток макс.	при DC: 0,24 A
Размер	Ширина: 148,5 мм Высота: 148,5 мм
Монтажная глубина	58,5 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 124 мм Высота выреза: 124 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром Туре 3 Туре 3R Туре 4 Туре 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами. У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных — с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур	-15 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C70 °C
Уровень шума	при DC: 46 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.539
Gross weight	0.64
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177651722

© Rittal 2025 3

### Функции

E-Number Sweden	E3404339
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Одобрения

Одобрения	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025