Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3238.200 Выходной фильтр

Состояние: 25.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3238.200 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



Функции

Арт. №	SK 3238.200
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр
	Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 124 мм
	Высота выреза: 124 мм
Подходит для арт. №	SK 3238.1xx
Размер	Ширина: 148,5 мм
	Высота: 148,5 мм
	Глубина: 24 мм
Степень защиты NEMA	Type 1 with pleated filter
	Туре 12 с флисовым фильтром
	Type 3
	Type 3R
	Type 4
	Туре 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным
	кожухом

© Rittal 2025

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.17
Gross weight	0.18
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3