



# SK 3238.200 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3238.200
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 124 мм Высота выреза: 124 мм
Подходит для арт. №	SK 3238.1xx
Размер	Ширина: 148,5 мм Высота: 148,5 мм Глубина: 24 мм
Степень защиты NEMA	Type 1 with pleated filter Type 12 с флисовым фильтром Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом

# ФУНКЦИИ

---

Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.17
Gross weight	0.18
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

---

# Одобрения

---

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии

---