

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3239.066**

**Флисовый фильтр**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.066 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3239.066
Исполнение	для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3239.6..
Размер	Ширина: 178 мм Высота: 178 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.05
Gross weight	0.054
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177666238
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# ФУНКЦИИ

---

ECLASS 8.0

27180706

## Одобрения

---

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

Сертификаты	EAC
-------------	-----