


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3239.124**

**Фильтрующий вентилятор, серия  
TopTherm**

Состояние: 30.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.124 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м<sup>3</sup>/ч, степень защиты стандартная IP 54.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3239.124
Исполнение	настенные
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Осевой, двигатель постоянного тока
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	при DC: 100 м <sup>3</sup> /ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	при DC: 110 м <sup>3</sup> /ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3239200: 74 м <sup>3</sup> /ч 2 x 3239200: м <sup>3</sup> /ч
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)

# ФУНКЦИИ

Номинальная мощность Рэл	при DC: 5,7 Вт
Номинальный ток макс.	при DC: 0,24 А
Размер	Ширина: 204 мм Высота: 204 мм
Монтажная глубина	90 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм Высота выреза: 177 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами. У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C...70 °C
Уровень шума	при DC: 46 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.62
Gross weight	1.02
Код ТНВЭД	84145915

## ФУНКЦИИ

EAN	4028177651845
E-Number Sweden	E3404341
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Одобрения

Одобрения	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии