## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3239.200 Выходной фильтр

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SK 3239.200 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



#### Функции

Арт. №	SK 3239.200
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр
	Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм
	Высота выреза: 177 мм
Подходит для арт. №	SK 3239.1xx
Размер	Ширина: 204 мм
	Высота: 204 мм
	Глубина: 24 мм
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром
	Type 3
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом

© Rittal 2025

## Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.36
Gross weight	0.4
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177651852
E-Number Sweden	E3404360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Одобрения

Одобрения	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3