



# SK 3239.208 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3239.208
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Выходной фильтр Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм Высота выреза: 177 мм
Подходит для арт. №	SK 3239.1xx
Размер	Ширина: 204 мм Высота: 204 мм Глубина: 24 мм
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом

## ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.3
Gross weight	0.4
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177663497
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK