


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3239.624**

**Фильтрующий вентилятор, серия  
TopTherm**

Состояние: 11.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3239.624 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm ЭМС

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м<sup>3</sup>/ч, степень защиты стандартная IP 54.



## Функции

Арт. №	SK 3239.624
Исполнение	настенные ЭМС
Описание продукта	ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Осевой, двигатель постоянного тока
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3239060: 74 м <sup>3</sup> /h 2 x 3239060: 84 м <sup>3</sup> /h

# ФУНКЦИИ

Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) DC	100 м <sup>3</sup> /ч
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальный ток макс.	при DC: 0,24 А
Номинальная мощность Рэл	при DC: 5,7 Вт
Размер	Ширина: 204 мм Высота: 204 мм
Монтажные размеры	Глубина конструкции: 24 мм Монтажная глубина: 90 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм Высота выреза: 177 мм
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым фильтром Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом Type 4X с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Срок службы	95 500 h
Диапазон рабочих температур	-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C...70 °C
Уровень шума	при DC: 46 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.1
Gross weight	1.24
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177985551

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

---

## Одобрения

---

Объяснения Декларация о соответствии