


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.724


Blue e+ filter fan

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3239.724 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3239.724
Исполнение	настенные
Преимущества	<p>Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state</p> <p>Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille</p> <p>Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks</p> <p>Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability</p> <p>Монтаж без использования инструментов</p>
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Осевой, двигатель постоянного тока
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	при DC: 100 м ³ /ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	при DC: 110 м ³ /ч

ФУНКЦИИ

Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	при DC: 75 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including pleated filter	при DC: 92 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальная мощность Рэл	при DC: 5,7 Вт
Номинальный ток макс.	при DC: 0,27 А
Размер	Ширина: 204 мм Высота: 204 мм Глубина: 105 мм
Монтажная глубина	84 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм Высота выреза: 177 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C...70 °C
Уровень шума	при DC: 51 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.78

ФУНКЦИИ

Gross weight	0.989
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177998179
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECCLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии